

Technische Daten

CLASSICS

Bräunungsröhre OH C 100 XL

UV-Code: 100-O-30/6,2

Artikel Nr.: 45006677

Geometrische Daten:

Anschlußart:

Reflektor:

Siehe Skizze (nicht maßstabgerecht)

G13 / BiPin

ohne Reflektor, Typ O (Reflektorwinkel)

Elektrische Daten:

Lampenleistung:

Lampenspannung:

Lampenstrom:

Netzspannung:

Vorschaltgerät:

Starter:

Kompensation:

100 W

120 V

0,9 A

230 V / 50 Hz

Ballast 100 LP

OH Suncare Standard 25 - 100 W

10,0 µF(± 10% 250V)

Betriebsweise:

Kühlung:

Brennlage:

Umgebungstemperatur:

Konvektionskühlung

horizontal

25 °C ±1°C

Strahlungsphysikalische Daten:

UVA Leistung:

UVB Anteil:

Sonnenerthemfaktor:

Leuchtfarbe:

(UVB:280-315 nm; UVA:315-400 nm)

25 W

2,2 %

0,10

standardblau

$E_{er \text{ total}}^*$ 30,0 mW/m²

$E_{er \leq 320}^*$ 22,2 mW/m²

$E_{er > 320}^*$ 7,8 mW/m²

$E_{NMSC \text{ total}}^*$ 60,9 mW/m²

$E_{NMSC \leq 320} / E_{NMSC > 320}^*$ 6,2

E_{PI}^* 18,3 W/m²

Lebensdauer:

Nutzlebensdauer:

Intensitätsrückgang:

700 h

<= 30 % (320-400 nm) nach 500 h

Bezug: 20 h - Wert

Diese Angaben sind typische Mittelwerte, die unter Normalbedingungen erreicht wurden.

Aus physikalisch-technischen Gründen können Exemplarstreuungen auftreten.

* Diese Bestrahlungswerte einer einzelnen Röhre wurden im Abstand von 25 cm gemessen.

** Gültig bei 1h Voralterung, 25cm zur Röhrenvorderkante, im thermischen Gleichgewicht.

"Heraeus behält sich Änderungen der Abbildungen und technischen Daten in diesem technischen Datenblatt vor. Es gilt die jeweils aktuelle Version des technischen Datenblattes. Es obliegt der Verantwortung des Kunden zu prüfen, ob ihm die aktuelle Version des technischen Datenblattes vorliegt".

Geräteintensität *1 (315-400 nm)	UV- *2 Gerätegruppe	Anfangsbe- *3 sonnungszeit	Besonnungszeit in Minuten *3			MED/h Hauttyp 3	UV- *4 Index
			Hauttyp 2	Hauttyp 3	Hauttyp 4		
15 mW/cm ²	II	4 min	11 min	15 min	20 min	4	15
18 mW/cm ²	II	4 min	9 min	13 min	17 min	5	18
21 mW/cm ²	No	3 min	8 min	11 min	15 min	5	21
23 mW/cm ²	No	3 min	7 min	10 min	13 min	6	23

*1 UVA- Geräteintensität, gemessen in Höhe der Körperoberfläche; *2 Gemäß DIN EN 60335-2-27; *3 Gemäß DIN 5050 Teil 2; *4 Gemäß BfS

Heraeus Noblelight GmbH

Original Hanau SunCare

Heraeusstraße 12-14

D-63450 Hanau

Tel.: 06181 / 35-5092

Fax.: 06181 / 35-5096

E-Mail: suncare@heraeus.com

www.original-hanau-suncare.com



24.07.2007

